

品番：EA940BA-50

品名：AC125V/15Aﾌﾟﾗｸﾞ 変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(温度ヒューズ 内蔵)



販売価格	1,720円(税抜)／1,892円(税込)			
カタログ価格	1,720円(税抜)／1,892円(税込)			
在庫数	最新在庫: 20 (2025/08/01 10:32現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0908ページ			

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、事故を未然に防ぐことができます。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-AD9W
仕様	接地2P→2P・接地2P兼用	定格	15A・125V(1500W)
サイズ	40(W)×39.5(D)×49(H)mm	アースコード長	約10cm
使用環境温度	60℃以下	温度ヒューズ	動作精度108℃
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜কেを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。 ※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。

