


品番 : EA940BJ-2

品名 : AC250V/20A 防水型コネクター(接地3P)



販売価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
カタログ価格	2,330円(税抜) / 2,563円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/14 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1164ページ		



仕様

メーカー	明工社	型番	MH2634
定格容量	20A 250V	適用電線	・2CT、2RNCT: 3.5mm ² ×4心、5.5mm ² ×4心 ・2PNCT: 5.5mm ² ×4心 ・VCT、S-VCT: 5.5mm ² ×4心
結線方式	ねじ端子(引締め、圧着端子)	端子ねじサイズ	M4
サイズ	φ61×117mm		

接地3P引掛防水コネクターボディ

防雨性能: IPX3相当

※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。

3M端子

はさみ込み接続用の電線挿入孔、及び、ストリップゲージは付いておりません。

RoHS10物質対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.