品番: EA940BJ-7

品名: AC250V/20A 引掛ゴムコネクター(接地3P)



販売価格	3,400円(税抜)/3,740円(税込)				
カタログ価 格	3,400円(税抜)/3,740円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>12</b> (2025/11/20 01:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1209ページ				









## 仕様

メーカー	明工社	型番	MH2668
定格容量	20A 250V	サイズ	φ62×73×93mm
適用電線	·2PNCT:2.0m㎡×4心、3.5m㎡×4 心 ·VCT、S-VCT:2.0m㎡×4心、3.5 m㎡×4心	端子ねじサイズ	M4

接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ

防雨性能:IPX3相当

※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。

3M端子

RoHS10物質対応

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.