


品番：EA940BM-12

品名：AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)



販売価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1210ページ		



仕様

メーカー	明工社	型番	MH2637
定格容量	30A・250V	適用電線	2CT、2RNCT:5.5mm ² (3心) 2PNCT:5.5mm ² ・8.0mm ² (3心) VCT、S-VCT:5.5mm ² (3心)
端子ねじサイズ	M4.5	サイズ	φ76×124mm
接地2P引掛防水コネクターボディ			
防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。			
3M端子			
RoHS10物質対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.