


品番 : EA940BZ-53

品名 : 250V/15A 埋込コンセント(3P)



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/14 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1161ページ		



仕様	
品名	埋込コンセント(3P)
型番	WF1315BK
メーカー	パナソニック(Panasonic)
定格容量	15A 250V
仕様	3P
サイズ	37.7×106.2×28.2mm
適用電線	・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR) φ1.6mm、φ2mm、2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>
埋込コンセント(ブラック)	
引締端子式	
JIS C 8303(配線用差込接続器)適合	

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WF1315BK
定格容量	15A 250V	適用電線	・600Vビニル絶縁電線(IV) ・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF、VVR) φ1.6mm、φ2mm、2mm <sup>2</sup> 、3.5mm <sup>2</sup>
仕様	3P	サイズ	37.7×106.2×28.2mm
埋込コンセント(ブラック)			
引締端子式			
JIS C 8303(配線用差込接続器)適合			

#### 代替品

品番	EA940BZ-53A
コメント	大幅価格改定の為、品番変更

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.