

品番 : EA940C-155

品名 : 125V/3A 電球用ソケット(E17/1.5mコード付/黒)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/23 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	KP-M1715H
定格容量	3A・125V	口金	E17
コード長	1.5m	カラー	ブラック
サイズ	φ25×39mm		

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。

耐熱性に優れた陶磁器製。

電球60W以下の物をご使用ください。

中間スイッチ付き

<警告>

ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。

ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。

水のかかる場所では使用しないでください。

分解・改造しないでください。

ソケットを固定してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

