

品番：EA940C-91

品名：E26口金 吊り下げソケット(防水)

			
販売価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/08/06 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WW2410
定格容量	ターミナル部:20A 300V ソケット部:6A 250V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル 単線:φ1.6mm、φ2.0mm より線:2mm ²
適合電球	白熱灯・電球形蛍光灯・LED電球	防水性能	JIS C 0920の防雨形の試験に適合
受金	E26	サイズ	φ45.6×206.5mm
より線・単線両用吊り下げターミナル付			
(※注) 単線とより線を組み合わせての使用は絶対にしないで下さい。			