

品番：EA940C-91

品名：E26口金 吊り下げソケット(防水)



販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/08/06 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WW2410
定格容量	ターミナル部:20A 300V ソケット部:6A 250V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル 単線:φ1.6mm、φ2.0mm より線:2m㎡
適合電球	白熱灯・電球形蛍光灯・LED電球	防水性能	JIS C 0920の防雨形の試験に適合
受金	E26	サイズ	φ45.6×206.5mm

より線・単線両用吊り下げターミナル付

(※注)  
単線とより線を組み合わせての使用は絶対にしないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.