

品番 : EA940CB-101

品名 : AC125V/14A 中間スイッチ(防雨型/緑)



販売価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
カタログ価格	3,230円(税抜)／3,553円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/31 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0874ページ1166ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	SW-01
定格	14A・AC125V	保護機能	過負荷保護付
防水規格	IPX3	適用電線規格	φ7～10.9mm
材質	本体:耐熱ABS樹脂	色	緑
重量(g)	64	付属品	圧着端子(2.0mm ² 用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm ² 用)×1個
サイズ(W×D×H)mm	38×34×120		
スイッチのない機器をスイッチ付きに！			
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。			
※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。			
直径7mm～10.9mmまでの電線に取付けることができます。			

