

品番：EA940CD-198

品名：AC100-240V USB充電器(PD45W/TypeC)



販売価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜)／4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/24 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



これひとつで様々なデバイスを充電





本体に収納できるスイングプラグ





USB PD・PPS規格に対応

本製品は USB PD・PPS規格に対応する機器に充電が可能です。

電圧と電流を細かく調整して、最適な充電電圧・電流で充電するため、充電効率が高くなり充電が速くなります。



安全に使える安心設計

- 過電流・過電圧を防ぐ
- 過熱防止の冷却ファン・温度センサー
- ショートを遮断

出力を安定に保ちます。



PSE適合製品

電気用品安全法による安全設計と品質の向上により、電気用品安全法（PSE）に適合しています。



様々な機器に対応

Windows
Chromebook
MacBook
Type-C対応のパソコン

iPad・Type-C
対応のタブレット

iPhone・Type-C
対応のスマートフォン



最適な出力で充電できる

機器に合わせて出力を自動調整

充電速度が速い

充電速度が遅い



持ち運びやすい超コンパクトサイズ

Before

After

1つにまとめて、持ち運びが楽



持ち運ぶ荷物を減らせる

Before

After

1つにまとめて、持ち運びが楽

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD109BK
USB出力端子形状	USB Type-C	USBポート数	1ポート
プラグ形状	2P	サイズ	約34(W)×39(D)×35(H)mm
重量	約62g	定格入力	AC100-240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)	PPS出力	DC3.3V～16V/3A
USB PD	対応	プラグ収納	対応
USB PD最大対応出力	45W	対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン
使用温度範囲	0～30℃	材質	PC(ポリカーボネート)
最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応			
ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応			

次世代半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現
複数の充電器を用意することなく、外出先でもこれひとつあれば様々な機器を充電
本体に収納できるスイングプラグ
USB PD-PPS規格に対応
PSEマーク認証済

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.