

品番：EA940CD-254

品名：AC100-240V USB充電器(USB PD/Type-C)



販売価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD84BK
USBポート数	2ポート USB Type-C×1 USB A×1	サイズ	W66×D29×H63mm
プラグ形状	2P	合計出力	68W(最大) ※充電時の電圧は接続する機種により 自動で切り替わります。
使用温度範囲	5～35℃	重量	約150g
定格出力	<単独使用時> USB Type-C DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、 DC20V/3A(最大60W) USB A DC3.6～6V/3A、DC6～9V/2A、 DC9～12V/1.5A(最大18W) <2ポート同時使用時> USB Type-C DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、 DC20V/2.5A(最大50W)	定格入力	AC100～240V 50/60Hz

	USB A DC3.6～6V/3A、DC6～9V/2A、 DC9～12V/1.5A(最大18W)	
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え軽量小型化を実現したAC充電器です。		
最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様です。		
USB Type-CとUSB Aの2種類の出力ポートを搭載し、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。		
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。		
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。		
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。		

代替品

	品番 EA940CD-254A コメント 変更点:形状・ポート数・最大出力等
	品番 EA940CD-255 コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.