

品番：EA940CD-257

品名：AC100-240V USB充電器(PD100/TypeC)



販売価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)			
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/23 16:45現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1928ページ			



最大100WのUSB Power Delivery規格出力に対応し、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できるAC充電器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD93BK
プラグ形状	2P	USBポート数	1ポート
使用温度範囲	5～35℃	定格入力	AC100～240V 50/60Hz
定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【PPS】DC3.3～21V/5A(最大100W)	USB PD	対応
USB出力端子形状	USB Type-C	充電ケーブル	ケーブル付属
ケーブル出力端子形状	USB Type-C	合計最大出力	100W
USB PD最大対応出力	100W	サイズ	W29×D66×H66mm
重量	約220g	セット内容	本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応/ケーブル長2m)、取扱説明書・保証書
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB	ポート数	USB Type-C×1

	Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。		
ケーブル長	2m		
最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。			
USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。			
高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。			
複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。			
機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。			
付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。			
USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。			
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。			
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.