

品番：EA940CD-38A

品名：AC125V/15A 3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/05/14 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0906ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02SBK310WH
コンセント	2P×3口	定格	15A・125V(1,500W)
一括スイッチ	1個(ブレーカー内蔵)	雷サージ機能	最大サージ電圧:4,500V 制限電圧:330V
サイズ	39(W)×26(D)×114(H)mm	本体重量	69g

- 左右方向にスッキリ配線できます。
- コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付。
- 合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
- 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
※スイッチON時に雷ガード表示ランプが点灯することで雷ガード機能作動中の確認ができます。
スイッチをOFFにすると雷ガード表示ランプも消灯しますが雷ガード機能は作動しています。
雷ガード機能が作動しなくなると、スイッチON時でも雷ガード表示ランプが点灯なくなります。
- トラッキング火災を予防する絶縁カバー付プラグ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.