



品番 : EA940CD-69

品名 : AC125V/15A ニ口タップ (スイング式/LEDライト付)



販売価格	925円(税抜) / 1,018円(税込)		
カタログ価格	925円(税抜) / 1,018円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/31 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	A-CT002LED
サイズ	37×75.1×17.6mm	プラグ	2P(90°スイングプラグ)
材質	難燃性ABS樹脂		
AC差込口			
定格	15A・125V (合計1,500Wまで)	コンセント	2P×2口
押すと光るLEDライト付き			
光源	白色LED ※LEDの交換はできません	明るさ	2lm
定格消費電力	0.4W		
出張・旅行に携帯して便利!			
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。			
トラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付き。			

代替品

	品番	EA940CD-36A
	コメント	3口、LEDライト無し、雷サージ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.