

品番 : EA940CE-113

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/接地付)



販売価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
カタログ価格	575円(税抜) / 633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/14 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1155ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1512K
定格容量	15A 125V	適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用
極数	接地2P×2個	サイズ	48×110×22.8(D)mm
フルカラー3個用プレート適合			
ねじなし端子構造			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.