

品番 : EA940CE-121A

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(1口/アース付)



販売価格	710円(税抜)／781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜)／781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1031K
定格容量	15A 125V	適用電線	<ul style="list-style-type: none">・電源、接地端子配線 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケープ ル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専用・アースターミナル配線 φ1.6mm Cu(銅)単線、 1.25～2.0mm²(IVより線及びコード) ※単線とより線を同時に使用しないで 下さい。
極数	2P×1個	サイズ	47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合			
アースターミナル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

