

品番 : EA940CE-122

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(1口/接地・アース付)



販売価格	810円(税抜)／891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜)／891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1131
定格容量	15A 125V	適用電線	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源、接地端子配線</li><li>600Vビニル絶縁電線(IV)、</li><li>600Vビニル絶縁ビニルシースケープル(VVF)、</li><li>600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、</li><li>600Vポリエチレンケーブル</li><li>φ 1.6mm、φ 2.0mm Cu(銅)単線専用</li><li>・アースターミナル配線</li><li>φ 1.6mm Cu(銅)単線、</li><li>1.25～2.0mm<sup>2</sup>(IVより線及びコード)</li><li>※単線とより線を同時に使用しないで下さい。</li></ul>
極数	接地2P×1個	サイズ	47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合			
アースターミナル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

