


品番 : EA940CE-123

品名 : 125V/15A 埋込コンセント(2口/アース付)



販売価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
カタログ価格	720円(税抜) / 792円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2026/04/03 06:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1155ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WN1532K
定格容量	15A 125V	適用電線	・電源、接地端子配線 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブ ル(VVF)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6mm、φ2.0mm Cu(銅)単線専 用 ・アースターミナル配線 φ1.6mm Cu(銅)単線、 1.25~2.0mm ² (IVより線及びコード) ※単線とより線を同時に使用しないで 下さい。
極数	2P×2個	サイズ	47.9×110×24.1(D)mm
フルカラー3個用プレート適合			
アースターミナル付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

