

品番：EA940CF-81

品名：USB給電用コンセント



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,900円(税抜)／6,490円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,900円(税抜)／6,490円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/11/20 12:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1202ページ                      |      |   |



仕様

|                                                      |                 |       |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| メーカー                                                 | 因幡電機産業 (JAPPY)  | 型番    | USB-R3701W-JP       |
| サイズ                                                  | 44×45.7×44(D)mm | 定格出力  | DC5V(2.4A)          |
| 定格入力                                                 | AC100V(0.5A)    | 定格周波数 | 50～60Hz             |
| 極数                                                   | USB Aタイプ×2      | 適合電線  | VVF φ 1.6mm・φ 2.0mm |
| 使用温度範囲                                               | －10～40℃         | 設置場所  | 室内専用                |
| 使用可能エリア                                              | 国内専用            | カラー   | ホワイト                |
| 重量                                                   | 90g             |       |                     |
| アダプターなしでUSBコネクタ(Aタイプ)が直結できます。                        |                 |       |                     |
| DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能                |                 |       |                     |
| USBコネクタ挿抜回数は10,000回の耐久性                              |                 |       |                     |
| 自動判別IC搭載！<br>接続したデバイス (iPhone、Android端末) に適した出力で充電可能 |                 |       |                     |
| USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話、スマートフォンの充電にも対応          |                 |       |                     |

代替品

|  |    |            |
|--|----|------------|
|  | 品番 | EA940CF-85 |
|--|----|------------|



コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.