

品番：EA940CG-242A

品名：125V/15A/1.8m リーラーコンセント(接地2P)



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/03 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー

パナソニック(Panasonic)

型番

WG871281W

定格容量

15A・125V(1500Wまで)

ワイヤー入りカールコードで上下に動くコンセント

天井から電源がとれて配線スッキリ!

差込口

接地2P

コード長

1.8m

コード密着時長さ

800mm±100mm

コード最大引き伸ばし時長さ

1800mm±100mm

引掛コンセント用

巻き取り性能

伸縮回数 連続5,000回

器具引張強度

取付状態器具引張荷重 100N 1分間

適合法規

電気用品安全法[コンセント部、リーラーコンセント本体、コード、引掛キャップ:(特定電気用品)]

参考規格

JIS C 8303(配線器具差込接続器)による

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.