

品番：EA940CG-28

品名：100V/15A 防雨コンセント(2個/ブレーカー内蔵)



販売価格	7,570円(税抜)／8,327円(税込)		
カタログ価格	7,570円(税抜)／8,327円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様書	
品名	EA940CG-28
メーカー	パナソニック
型番	EA940CG-28
定格電圧	100V
定格電流	15A
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)／600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
使用温度範囲	-10～40℃
サイズ	76.8×67×120.8(H)mm
特徴	ひと目で確認できるトリップ表示・通電ランプ付 高感度・高速型の漏電ブレーカーを内蔵 防雨型(IPX3)

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WK4202K
定格	15A 100V	差込口	接地1個+抜け止め1個
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV)／600V絶縁ビニルシースケーブル(VVF)		
φ1.6、φ2mmCu(銅)単線専用 アース線のみφ2.6mmCu単線も使用できます。			
使用温度範囲	-10～40℃	サイズ	76.8×67×120.8(H)mm
ひと目で確認できるトリップ表示・通電ランプ付			
高感度・高速型の漏電ブレーカーを内蔵			
防雨型(IPX3)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.