品番：EA940CW-11

品名：56x38x179mm 屋内ジョイントボックス



販売価格	400円（税抜）／ 440円（税込）		
カタログ価格	400円（税抜）／440円(税込)		
在庫数	最新在庫：99　（2025/08/08 00:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1194ページ		

カタログ訂正　24/11/29 ●ｻｲｽﾞ･･･(誤)48×28×168(H)mm (正)56×38×179(H)mm (No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	カワグチ	型番	ナイスハットーMタイプ （窓付き・小）
サイズ	56×38×179(H)mm	耐熱温度	100℃
カラー	グレー	材質	本体：難燃性ポリプロピレン 窓部：透明ナイロン

結線部分を無理やりボックスに押し込む必要がなく、安全性が向上します。
取付作業が簡単です。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取付できます。
環境にやさしく、自己消化性もあります。
表に回路等が表示できます。
多数の結線が収納できます。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に便利です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.