


品番：EA940D-40Y

品名：1a-1b/30mm 7° ツシュロックターニリセットスイッチ(黄)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/14 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1196ページ		



型番	EA940D-40Y
定格電圧	600V
定格電流	10A
接点構成	1a-1b
端子形状	M3.5ねじ端子
取付穴径	φ30mm
保護構造	IP65
ボタン径	40mm
ボタン色	黄色
ボタン形状	丸型/大型
リセット方向	右へ

価格の表示	
税別	3,830円
税込	4,213円
消費税	483円

仕様

メーカー	IDEC	型番	AVN311NY
定格容量	600V/10A	押ボタン色	黄色
ボタン形状	丸型/大型 (プッシュロックターニリセット形)	ボタン径	40mm
接点構成	1a1b	接点仕様	銀接点
端子形状	M3.5ねじ端子	保護構造	IP65
取付穴サイズ	φ30mm		
RoHS適合品			
【プッシュロックターニリセット形】 ボタンを押すとその状態でロックされ、右へ回すとリセット復帰されます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.