


品番：EA940DA-138

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)



販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/04 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1195ページ		



押しボタンスイッチは、基板上の内部スイッチとして動作するため、基板の厚みによって、端子部の高さが異なります。またスイッチには、基板の厚みによって、端子部の高さが異なる場合があります。詳しくは「端子部の高さ」をご覧ください。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	LP01-25CCKNS1M
定格容量	3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-(ON)	動作方式	モメンタリ形
ボタン形状	丸形(φ13.6mm)	端子部形状	はんだ端子、タブ
パネル取付方式	ねじ取り付け	パネルカット	φ16mm
パネル厚	2~6.5mm	サイズ	φ20×26.8mm
スイッチ特性のくはモメンタリになります。			
・短胴形でロングストローク軽快な操作感 ・接点部にマイクロスイッチ機構採用			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.