


品番：EA940DA-139

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)



販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1195ページ		



押しボタンスイッチは、接点のみの内部スイッチとして動作するため、外部回路で、短絡事故などの危険があります。またスイッチには、過電流動作の保護機能がないため、必ず過電流防止装置と必ずなるタイプを併用してください。詳しくは「安全タイプスイッチ」と見なします。

仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	LP01-25CCKNS1R
定格容量	3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-(ON)	動作方式	モメンタリ形
ボタン形状	丸形(φ13.6mm)	端子部形状	はんだ端子、タブ
パネル取付方式	ねじ取り付け	パネルカット	φ16mm
パネル厚	2~6.5mm	サイズ	φ20×26.8mm
スイッチ特性のくはモメンタリになります。			
・短胴形でロングストローク軽快な操作感 ・接点部にマイクロスイッチ機構採用			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.