

品番：EA940DA-141

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/緑)



販売価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
カタログ価格	1,080円(税抜) / 1,188円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 11:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1195ページ		



押しボタンスイッチは、接点のON-OFF動作を繰り返すことで、接点部の劣化が早くなります。またスイッチには、過電流動作の保護機能や、電圧降下防止機能など、様々な機能を実現しています。詳しくは「押しボタンスイッチ」をご覧ください。

## 仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	LP01-25CCKSS1M
定格容量	3A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC	極数	2極双投
スイッチ特性	ON-(ON)	動作方式	モメンタリ形
ボタン形状	丸形(φ13.6mm)	端子部形状	はんだ端子、タブ
パネル取付方式	スナップイン	パネルカット	φ17.3mm
パネル厚	1~3.2mm	サイズ	φ20×26.8mm

スイッチ特性のON-〈ON〉、〈〉はモメンタリになります。

- ・短胴形でロングストローク軽快な操作感
- ・接点部にマイクロスイッチ機構採用

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.