


品番：EA940DA-157A

品名：125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/05/04 10:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1193ページ | | |



押しボタンスイッチは、基板の上の押しボタンとして
使用されます。このスイッチは、多極多回路の
が存在します。またスイッチには二通りの動作の確
定があり、通常動作は「ON」状態となり、
なるタイプ押しボタン（押し）している状態は「ON」
になるタイプ押しボタンの種類があります。

仕様

| | | | |
|---|---|--------|---------------------------------------|
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | MB-N25S1W |
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、 交換機、電気計測器、制御盤等に使用 されます。 | 定格容量 | 3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-〈ON〉 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | 6.5mm |
| パネル厚 | 6mm | サイズ | 12.7×13×29.5mm(操作部除く) |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | | |
| 防水形(IP67適合) | | | |
| ボタンは別売になります。(EA940DA-150A~-150M) | | | |
| スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。 | | | |
| ・特殊銀合金の接点 ・端子間絶縁性の向上 ・内部機構:シーソー方式 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.