


品番：EA940DA-163

品名：125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)



販売価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
カタログ価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/04 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ		



押しボタンスイッチは、強制開離機構を採用し、パンス防止機構を有しています。またスイッチには二重密封機構を採用し、湿気や油分による故障防止を実現しています。また、端子部には樹脂製の端子カバーを付与し、端子部を保護しています。

### 仕様

メーカー	NKKスイッチズ	型番	WB-15AS
用途	工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに	定格容量	6A 125V AC 3A 250V AC 6A 30V DC
極数	単極双投	スイッチ特性	ON-〈ON〉
動作方法	モメンタリ形	ボタン形状	丸形(φ13.2mm)
端子部形状	はんだ端子	パネルカット	φ12.2mm
パネル厚	1~4mm	サイズ	19.4×28.8×58.4(H)mm
使用温度範囲	-30~70℃	付加機能	パネルシール

パネル防水タイプ

スイッチ特性の〈〉はモメンタリになります。

- ・強制開離機構を採用
- ・パンス防止機構
- ・一体成形のパネル取付け部

RoHS対応品

代替品

--	--



**品番** EA940DA-164

**コメント** 端子形状はねじです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.