

品番：EA940DA-64A

品名：AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード) / 橙



販売価格	6,890円(税抜)／7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜)／7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




押しボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。

《接点の接続》

種類	接点	接点	接点	接点
種類	接点	接点	接点	接点

EA940DA-61A～70A寸法図
AC100V10W、30W200V



仕様

メーカー	IDEC	型番	ALFN21611DNA
ボタン色	橙	定格電圧	AC100/110V
接点構成	1a1b	保護構造	IP65
動作方式	モメンタリ形	動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)	押しボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30用			
LED 6V球付			
突型フルガード付			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

