

品番 : EA940DB-134A

品名 : DC24V LED表示灯(白)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1197ページ		



#### 仕様

メーカー	富士電機機器制御	型番	AH164-ZT
色	白	定格電圧	DC24V
サイズ	24(W)×34(D)×18(H)mm		
長角平形(18×24)表示灯			
トランス無し			
LED DC24V球付			
パネルカットφ16mm用			
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化			
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能			
接点の追加・交換が容易			
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.