

品番：EA940DB-66G

品名：φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 86 (2026/03/14 16:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1199ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------|---------|------------------------------|
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | BN-5668-1-G |
| 定格 | AC100V~125V | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC1500V (1分間) | 点灯寿命 | 連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時) |
| 本体材質 | ポリカーボネート | パネル取付方式 | ナット締め付け |
| パネルカット | φ10.2×8.8mm | 端子金具 | ハンダ付け用端子 |
| 取付板厚 | 8mm(MAX) | ナット締付強度 | 0.7N・m |
| ナット二面幅 | 12mm | レンズ径 | φ12mm |
| 色 | 緑 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.