


品番：EA940DB-67G

品名：φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)



販売価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜)／1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2025/05/12 21:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	BN-3802-1-G
定格	AC100V～125V	絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC1500V (1分間)	点灯寿命	連続点灯20000時間 (放電電流約1.1mA時)
本体材質	黄銅	パネル取付方式	ナット締め付け
パネルカット	φ9.2mm	端子金具	ハンダ付け用端子
取付板厚	7mm(MAX)	ナット締付強度	0.7N・m
ナット二面幅	12mm	レンズ径	φ7.6mm
色	緑		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.