

品番：EA940DB-79G

品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)




販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-T-CHG
パネルカット	φ 6.1mm	端子金具	LEDリード線
パネル取付方法	ナット締め付け	取付板厚	1.8mmまで
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	型式	DB9TCH
色	緑		

代替品

	品番 EA940DB-79GA コメント 変更点: 台座色、黒→白
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.