品番: EA940DB-79GA

品名: φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)				
カタログ価格	950円(税抜)/1,045円(税込)				
在庫数	最新在庫: 22 (2025/11/05 15:08現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					











仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-9-F-CHG
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	耐電圧	AC500V (1分間)
本体材質	黄銅	端子金具	LEDリード線 (□0.5)
パネル取付方式	ナット締め付け	パネルカット	φ 6.1mm
取付板厚	1.5mm~1.8mm	ナット締付トルク	0.6N·m
ナット二面幅	8mm	レンズ径	φ 3mm砲弾型LEDレンズ
色	本体色:クローム レンズ色:緑		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.