


品番：EA940DB-88G

品名：φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)



販売価格	280円(税抜)／ 308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜)／308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/13 04:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サトーパーツ	型番	DB-10-T-CHG
パネルカット	φ 6.1mm	端子金具	LEDリード線
パネル取付方法	ナット締め付け	取付板厚	1.8mmまで
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上	型式	DB10T-CH
色	緑		

代替品

	品番 EA940DB-88GA コメント 変更点:台座色、黒→白
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.