品番: EA940DD-2

品名: AC200~220V 電磁ブザー



販売価格	<b>9,870円</b> (税抜)/10,857円(税込)				
カタログ価 格	9,870円(税抜)/10,857円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/14 16:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1245ページ				





## 仕様

メーカー	IDEC	型番	AZ12N		
定格電圧	AC200V~220V (50/60Hz)	吹鳴時間	連続5分間		
音量	90dB	消費電力	8.5VA		
使用温度	-10~40℃ (但し、氷結しないこと)	絶縁抵抗	100ΜΩ		
耐電圧	AC2000V・1分間 充電部と非充電部	材質と色彩	本体:鉄鋳物製 キャップ:マンセル記号7.5BG6/1.5		
保護構造	IP65	重量	350g		
φ30mm用ブザー					
振動板式の電磁式					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.