


品番 : EA940DD-33

品名 : AC200V/92mm 強カブザー



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/29 19:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1200ページ		



仕様

定格電圧	AC200V/220V	定格電流	0.021A
パネルカット	φ4.5mm(3穴)	サイズ	φ92×50(H)mm
使用電圧範囲	180~240V	最低動作電圧	150V
使用温度範囲	-10~+40℃	保存温度	-20~+50℃
使用周囲湿度	45~85%	音量	90dB
寿命	80時間	絶縁抵抗	100MΩ以上
重量	180g		

屋内用

非常警報用

配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。

ねじ3本入り

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

