


品番：EA940DD-38

品名：DC 24V/92mm 強カブザー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/29 19:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1200ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |            |        |             |
|--------|------------|--------|-------------|
| 定格電圧   | DC24V      | 定格電流   | 0.065A      |
| パネルカット | φ4.5mm(3穴) | サイズ    | φ92×50(H)mm |
| 使用電圧範囲 | 21.6~26.4V | 最低動作電圧 | 19.2V       |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃   | 保存温度   | -20~+50℃    |
| 使用周囲湿度 | 45~85%     | 音量     | 90dB        |
| 寿命     | 10時間       | 絶縁抵抗   | 100MΩ以上     |
| 重量     | 140g       |        |             |

屋内用

非常警報用

配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。

ねじ3本入り

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

