


品番：EA940DE-23

品名：AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



#### 仕様

ベース形状	BA9S(スワンベース)	カラー	アンバー
発光波長	590nm	光度	130mcd
消費電流	12mA	内部回路	2S
動作温度	-20~55℃	使用電圧	24V AC/DC
入力電圧	24VAc(絶対最大定格)	全長	20.5mm

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

無極性タイプ

#### 代替品

	品番 EA940DE-22 コメント カラー: オレンジ
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.