


品番 : EA940DE-4

品名 : AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 500円(税抜) / 550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 500円(税抜) / 550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 227 (2025/12/16 23:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1245ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|------|----------|
| ベース形状 | BA9S(スワンベース) | カラー | グリーン |
| 発光波長 | 523nm | 光度 | 150mcd |
| 消費電流 | 15mA | 内部回路 | 1S |
| 動作温度 | -20~60℃ | 使用電圧 | 6V AC/DC |
| 入力電圧 | 6VAc(絶対最大定格) | 全長 | 20.5mm |
| 照光押ボタンスイッチ、表示灯用 | | | |
| 高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。 | | | |
| 入力電圧AC/DC併用に対応しています。 | | | |
| 無極性タイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.