


品番 : EA940DE-51

品名 : AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)



販売価格	530円(税抜)／583円(税込)		
カタログ価格	530円(税抜)／583円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2025/12/16 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	レッド
発光波長	640nm	光度	180mcd
消費電流	24mA	内部回路	2S
動作温度	-20~60°C	使用電圧	6V AC/DC
入力電圧	6.6VAC(絶対最大定格)	全長	23mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.