



品番 : EA940DE-53A

品名 : AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	アンバー
発光波長	590nm	光度	450mcd
消費電流	24mA	内部回路	2P
動作温度	-20~60℃	使用電圧	6V AC/DC
入力電圧	6.6VAc(絶対最大定格)	全長	21.5mm

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.