


品番 : EA940DE-54

品名 : AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 545円(税抜) / 600円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 545円(税抜) / 600円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/04/29 11:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1199ページ                       |      |   |



#### 仕様

|       |                |      |          |
|-------|----------------|------|----------|
| ベース形状 | E10(エジソンベース)   | カラー  | グリーン     |
| 発光波長  | 523nm          | 光度   | 150mcd   |
| 消費電流  | 14mA           | 内部回路 | 1S       |
| 動作温度  | -20~60℃        | 使用電圧 | 6V AC/DC |
| 入力電圧  | 6.6VAc(絶対最大定格) | 全長   | 23mm     |

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <b>品番</b> EA940DE-54A<br><b>コメント</b> 変更点: 光度、発行波長など |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

