


品番 : EA940DE-62

品名 : AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)



販売価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜) / 600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/04/29 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	オレンジ
発光波長	610nm	光度	330mcd
消費電流	15mA	内部回路	2S
動作温度	-20~60℃	使用電圧	12V AC/DC
入力電圧	12.6VAc(絶対最大定格)	全長	23mm

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

代替品

	品番 EA940DE-62A コメント 変更点:光度など
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

