


品番 : EA940DE-74

品名 : AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 79 (2026/04/29 11:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1199ページ		



#### 仕様


ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	グリーン
発光波長	523nm	光度	130mcd
消費電流	12mA	内部回路	1S
動作温度	-20~55℃	使用電圧	24V AC/DC
全長	23mm	入力電圧	25.2VAc(絶対最大定格)

照光押ボタンスイッチ、表示灯用

入力電圧AC/DC併用に対応しています。

高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。

#### 代替品

	<p>品番 EA940DE-74A</p> <p>コメント 変更点:光度,発光波長,全長など</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

