


品番：EA940DE-91

品名：AC/DC100V/E10(22mm) LEDランプ(レッド)



販売価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜)／1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/19 02:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1245ページ		



仕様

ベース形状	E10(エジソンベース)	カラー	レッド
発光波長	640nm	光度	180mcd
消費電流	3.9mA	動作温度	−20〜50℃
使用電圧	100V AC/DC	入力電圧	110VAc(絶対最大定格)
全長	22mm		
照光押ボタンスイッチ、表示灯用			
入力電圧AC/DC併用に対応しています。			
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.