


品番：EA940DF-5

品名：φ22mm/2点用 コントロールボックス



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/14 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1198ページ		



仕様

メーカー	IDEC	型番	KGNW212Y
サイズ	80x76x150(H)mm	取付穴ピッチ	100mm
取付穴仕様	2点穴	ボックスの種類	壁掛け型
定格絶縁電圧	600V	絶縁抵抗	5MΩ以上
耐電圧	AC2500V. 1分間 (充電部と非充電部)	配線引き込み口	(2重ロックアウト加工) ボックス上面 φ22・φ27 ボックス下面 φ16・φ20
材質	鋼板	保護構造	IP40
重量	約0.5kg		

φ22ユニット取付穴

ボックスの上面と底面に2重のロックアウトを設けています。

引込線外傷防止用のゴムブッシング付き

EA940D-91～-112、EA940DB-91～-119と組み合わせ可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

