

品番：EA940DG-120A

品名：[TH-1用]DINレールカッター-(電動/手動切替式)



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

切断可能タイプ	TH-1	重量(kg)	1.825
切断対象材	オムロン:PFP50N・PFP100N 因幡電機:IXDA パトライト:TXDA2・TXDA2AN カメダデンキ:DA-14シリーズ 興和化成:KBR-T1・KBR-K1	サイズ	240×65×140(H)mm
材質	合金鋼		
アルミDINレール切断用			
インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能			
最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。			

代替品

	品番 EA940DG-120B コメント 同品
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

