品番: EA940DG-130

品名:[TH-2用]DINレールカッター(電動/手動切替式)



販売価格	56,200円(税抜)/61,820円(税込)				
カタログ価 格	56,200円(税抜)/61,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/13 21:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1232ページ				















## 仕様

切断可能タイプ	TH-2	重量(kg)	1.825
切断対象材	IDEC:BAA1000 因幡電機:IODA IIDB パトライト:JXDA・JXDB(短穴)、 JXDC・JCDD(長穴) カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1	サイズ	240×65×140(H)mm
材質	合金鋼		

アルミDINレール切断用

インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能

最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。

## 代替品



品番 EA940DG-130B

コメント 品番変更

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.