

品番：EA940DG-130A

品名：[TH-2用]DINレールカッター-(電動/手動切替式)



販売価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

切断可能タイプ	TH-2	重量(kg)	1.825
切断対象材	IDEC:BAA1000 因幡電機:IODA IIDB パトライト:JXDA・JXDB(短穴)、 JXDC・JCDD(長穴) カメダデンキ:DA-15シリーズ 興和化成:KBR-M1・KBR-W1	サイズ	240×65×140(H)mm
材質	合金鋼		
アルミDINレール切断用			
インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能			
最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。			

代替品

	品番 EA940DG-130B コメント 同品
--	----------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.